

**PB 5100** ElectroTools: Isolierte Schraubenzieher für Schlitzschrauben nach DIN 7437, VDE geprüft bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900

ElectroTools: Tournevis isolés pour vis à fente selon DIN 7437, Vérifié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900



PB 5100.00-45	1,6	0,4	2	45	130	16	10	7 610733 062386
PB 5100.0-80	1,6	0,4	2,5	80	165	18	10	7 610733 062393
PB 5100.1-100	2	0,5	3	100	190	26	10	7 610733 062409
PB 5100.2-100	2,5	0,6	3,5	100	190	29	10	7 610733 062416
PB 5100.3-100	3	0,8	4	100	195	37	10	7 610733 062423
PB 5100.4-125	3,5	1	5,5	125	230	71	10	7 610733 062430
PB 5100.5-150	4-5	1,2	6,5	150	270	119	10	7 610733 062447
PB 5100.6-180	5	1,2	8	180	300	146	10	7 610733 062454
PB 5100.7-200	6	1,6	8	200	320	152	10	7 610733 062461
PB 5100.8-200	8	1,6	10	200	320	181	10	7 610733 062478

**PB 5190** ElectroTools: Isolierte Schraubenzieher für Phillips-Schrauben nach DIN 7438, VDE geprüft bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900

ElectroTools: Tournevis isolés pour vis cruciforme Phillips selon DIN 7438, Vérifié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900



PB 5190.0-60	0	1,6-2	60	150	23	10	7 610733 062485
PB 5190.1-80	1	2,5-3	80	175	43	10	7 610733 062492
PB 5190.2-100	2	3-5	100	205	72	10	7 610733 062508
PB 5190.3-150	3	6-8	150	270	152	10	7 610733 062515
PB 5190.4-200	4	8-10	200	320	235	10	7 610733 062522

**PB 5181** ElectroTools: Isolierte Schraubenzieher für Kombischrauben Phillips/Schlitz VDE geprüft bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900

ElectroTools: Tournevis isolés pour vis à tête mixte Phillips/fente, Vérifié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900



PB 5181.1-80	1	2,5-3	0,7	4	80	175	35	10	7 610733 217052
PB 5181.2-100	2	3-5	1	6	100	205	72	10	7 610733 217069

**PB 5192** ElectroTools: Isolierte Schraubenzieher für Pozidriv-Schrauben nach DIN 7438, VDE geprüft bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900

ElectroTools: Tournevis isolés pour vis cruciforme Pozidriv selon DIN 7438, Vérifié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900



PB 5192.0-60	0	1,6-2	60	150	23	10	7 610733 062539
PB 5192.1-80	1	2,5-3	80	175	43	10	7 610733 062546
PB 5192.2-100	2	3-5	100	205	72	10	7 610733 062553
PB 5192.3-150	3	6-8	150	270	152	10	7 610733 062560
PB 5192.4-200	4	8-10	200	320	235	10	7 610733 062577