


COMBI 108/leer

Abzweigkasten, Kunststoff



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	400 V
Klemmen/Pole	2,5 mm ²
Befestigung	2 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	14 mm
Außenmaße LxBxH	76 x 76 x 51mm
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 7035
WISKA-Bestellnr.	10060522
Typ	COMBI 108/leer
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

Befestigung: Durch Schnellmontagebügel oder 2 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs

Ausstattung: 10 elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung seitlich und 2 im Boden

Empfohlenes Zubehör

DIN Rail Kit - COMBI 108 / 308	10060362
SMB 108	10060528
SP-HKT 11/5 Klemmeinsatz	22000406

12.09.2016

