



Klemme, iPo-Steckanschluss, Doppelstock, Durchgangsklemme, 4mm<sup>2</sup>, grau

| Ausführung                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Produkt-Markename                                           | SENTRON              |
| Produkt-Bezeichnung                                         | Reihenklemmen        |
| Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt | Nein                 |
| Betriebsspannung / Bemessungswert                           | 500 V                |
| Schutzart und Schutzklasse                                  |                      |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94                             | V0                   |
| Hauptstromkreis                                             |                      |
| Betriebsstrom / Bemessungswert                              | 28 A                 |
| Erscheinungsbild                                            |                      |
| Farbe                                                       | grau                 |
| Produktdetails                                              |                      |
| Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte         | Ja                   |
| Anzahl                                                      |                      |
| Anzahl der Klemmenebenen                                    | 2                    |
| Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene                     | 2                    |
| Anschlüsse                                                  |                      |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig                |                      |
| • minimal                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| • maximal                                                   | 6 mm <sup>2</sup>    |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig               |                      |
| • mit Aderendbearbeitung / minimal                          | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| • mit Aderendbearbeitung / maximal                          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| • ohne Aderendbearbeitung / minimal                         | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| • ohne Aderendbearbeitung / maximal                         | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Ausführung des Anschlusses                                  |                      |
| • 1                                                         | sonstige             |
| • 2                                                         | sonstige             |
| Position / der Anschlussklemme                              | oben                 |
| Mechanischer Aufbau                                         |                      |
| Höhe                                                        | 83,68 mm             |
| Höhe / bei niedrigstbauender Montageart                     | 47,5 mm              |
| Tiefe                                                       | 45,85 mm             |
| Länge                                                       | 83,5 mm              |
| Befestigungsart                                             | Hutschiene TH35      |
| Material / des Isolierkörpers                               | sonstige             |
| Umgebungsbedingungen                                        |                      |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb                       |                      |

- minimal
- maximal

-60 °C  
-105 °C

### allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Sonstige



[Bestätigungen](#)



[Umweltbestätigung](#)

### Sonstige

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WH6020-0AG00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH6020-0AG00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8WH6020-0AG00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WH6020-0AG00)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



