

**fetra**

## Schiebebügelwagen

MULTIVARIO

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Plattform aus Stahlblech, Aufbau Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158727



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra Schiebebügelwagen MULTIVARIO

**Traglast 600 kg**












Schiebebügelwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Ladehöhe 270 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1120 x 709 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Stahlblech
- Aufbau Schiebebügel
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Plattformwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Durchmesser Rad	200 mm
Traglast	600 kg	Höhe	990 mm
Ladehöhe	270 mm	Länge	1120 mm
Ladeflächenlänge	1000 mm	Breite	709 mm
Ladeflächenbreite	700 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahlblech	Farbe	brillantblau // RAL5007
Aufbauten	Schiebebügel	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
nestbar	nein	Garantie	10 Jahre
Material	Stahl	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Stahl
Sicherungsrand	nein	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	209 kg
Radlager	Rollenlager		

## Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119604		Ladefläche für Transportwagen, aus Sperrholz, für Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, wasserfest und rutschsicher, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

225620



Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 700 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau