

## Aufschweißbrenner Sievert PRO 88

Länge x Breite 850 mm x 60 mm,  
Leistung 110 kW, Rohr aus Titan

Artikelnummer: 235440



### Aufschweißbrenner

- für den Außenbereich geeignet
- Länge x Breite 850 mm x 60 mm
- Leistung 110 kW
- Schlauchlänge 5 m
- Rohr aus Titan
- mit Griff und Druckregler

## Technische Details

Verkehrssicherung	Leitsystem	Leistung	110 kW
Leitsystem	Markierung	Material Rohr	Titan
Markierungstyp	Aufschweißbrenner	Schlauchlänge	5 m
Einsatzort	Außenbereich	Markiergerät Ausstattung	Griff und Druckregler
Länge	850 mm	Gewicht	1,065 kg
Breite	60 mm		

## Zubehör

235425	Markiersymbol, E-Auto, Markierung Höhe x Breite 500 x 1000 mm, aus Thermoplastik in weiß
--------	--

235426	·	Markiersymbol, E-Auto, Markierung Höhe x Breite 700 x 1000 mm, aus Thermoplastik in weiß
235427	·	Markiersymbol, E-Auto, Markierung Höhe x Breite 800 x 1200 mm, aus Thermoplastik in weiß
235428	·	Markiersymbol, E-Auto-Ladestation, Markierung Höhe x Breite 1000 x 1000 mm, aus Thermoplastik in weiß
235429	·	Markiersymbol, E-Auto-Ladestation, Markierung Höhe x Breite 1400 x 1500 mm, aus Thermoplastik in weiß
235438	·	Primer, Inhalt 4 l, Kanister, für Asphalt mit wenig Bitumenanteil
235441	·	Nachstreumittel für rutschfeste Markierung, Set bestehend aus: Glasperlen und Griffigkeitsmittel