

## Anti-Ermüdungsmatte

### Arnhem

Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 910 x 600 mm, aus microcellulären Vinyl (geschäumt) mit Tränenblech-Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau, rutschfest

Artikelnummer: 235510



### Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
- Matte
- Höhe x Länge x Breite 12,7 x 910 x 600 mm
- aus microcellulären Vinyl (geschäumt) mit Tränenblech-Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- rutschfest

## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Höhe	12,7 mm	
	Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Länge	910 mm
	Konfektionierung	Matte	Breite	600 mm

geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Bodenbelag Ausstattung	abgeschrägte Kanten
geeignet für (Anwendung)	mittlere Beanspruchung	Bodenbelag Funktion	rutschfest
Einsatzort	Innenbereich	elektrisch leitend	nein
Material Lauffläche	microcelluläres Vinyl	Schwer entflammbar	nein
Material Verarbeitung	geschäumt	befahrbar	nein
Oberfläche Bodenbelag	Tränenblechprofil	Gewicht	4 kg
Farbe	grau		

## Zubehör

235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft