

## META

### Systemregal - Grundfeld CLIP

CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1356 x 636 mm, Fachlast 330 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 275337



Das Lagersystem



## META System-Steckregal CLIP

### Grundregal

Systemregal - Grundfeld


- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1356 x 636 mm
- Feldlast 1650 kg
- Fachlast 330 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden








- M-förmige Längskanäle, 5-fach gekantet und verschweißt, sorgen für hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstreben und Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details






|                           |             |                                  |  |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp                  | Regal       | Böden- / Ebenentyp               | Stahlboden   |
| Regaltyp                  | Systemregal | Oberfläche Boden                 | verzinkt // pulverbeschichtet  |
| Regalsystem               | Stecksystem | Oberfläche Ständer               | verzinkt // pulverbeschichtet  |
| Regalfeld                 | Grundfeld   | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade   |
| Material                  | Stahl       | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstreben // Aussteifungstraversen                                |
| Höhe                      | 2000 mm     | Systemlochung                    | 50 mm  |
| Breite                    | 1356 mm     | Farbe Boden                      | lichtgrau // RAL7035   |
| Tiefe                     | 636 mm      | Farbe Ständer                    | lichtgrau // RAL7035   |
| Fachlast                  | 330 kg      | Lieferumfang                     | Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot |
| Feldlast                  | 1650 kg     | Farbe Ausführung                 | lichtgrau // RAL7035   |
| Böden / Ebenen Anzahl     | 5 Stück     | Anlieferung                      | vormontiert  |
| Fachbreite                | 1300 mm     | Zertifizierung                   | GS // RAL-Gütezeichen  |
| Fachtiefe                 | 600 mm      | Garantie                         | 5 Jahre  |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm       | Gewicht                          | 54,6942 kg   |
| Nutzung                   | einseitig   |                                  |  |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150070 |  | Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung    |
| 150071 | •   | Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 157567 |    | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 600 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 157589 |    | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand  |
| 157829 |    | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 600 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 158628 |    | Trenngitter, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 150 x 600 mm, Freistehend, Aus Stahl   |
| 158752 |    | Trennblech, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 300 x 600 mm, Durchgehend   |
| 158876 |    | Trennblech, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 400 x 600 mm, Durchgehend, Aus Stahl  |
| 158934 |   | Trennblech, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 500 x 600 mm, Durchgehend, Aus Stahl  |
| 160721 |  | Sockelleiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 56 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau  |
| 275348 |  | Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1306 x 636 mm, Fachlast 330 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 275687 |  | Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1300 x 600 mm, Für eine Fachlast von 330 kg, der Boden wird mit Clip-Bodenträgern befestigt, Ausgestattet mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 476113 |  | Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 636 mm, Fachlast 330 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb  |
| 526019 |  | Wand-Sichttafelssystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter  |
| 585902 |  | Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 535 mm, Fachlast 230 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 705833 |  | Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 335 mm, Fachlast 175 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen   |