



## Frontplatten klapp- und schwenkbar

### Bestellinformationen

		Frontplatte, klappbar		Frontplatte, schwenkbar
		geschirmt	ungeschirmt	
				
		<p>Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert; Scharnier, Zn-Druckguss, vernickelt; 2 x Nippel, PA; 2 x Rändelschraube M2,5 x 12,3, St, vernickelt; 1 x EMV-Dichtung (Textil)</p>		<p>Al, 2,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank; Scharnier, Zn-Druckguss, vernickelt; 2 x Nippel, PA; 2 x Rändelschraube M2,5 x 12,3, St, vernickelt</p>
<b>Höhe</b>	<b>Breite</b>	<b>1 Stück</b>	<b>1 Stück</b>	<b>1 Stück</b>
<b>HE</b>	<b>TE</b>			
3	28	20848-608	20838-280	-
3	42	20848-599	20838-271	-
3	63	20848-600	20838-272	-
3	84	20848-601	20838-273	20848-611
4	42	20848-605	20838-277	-
4	63	20848-606	20838-278	-
4	84	20848-607	20838-279	-
6	28	20848-696	-	-
6	42	20848-602	20838-274	-
6	63	20848-603	20838-275	-
6	84	20848-604	20838-276	20848-617

### Hinweis

- Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen