



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1510 Stirnwandwagen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Stirnwand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wand 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	500
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	850
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	500
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	228
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	970
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	509
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	948
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	160 x 40
<b>Ausführung</b>	Drahtgitter
<b>Gewicht (kg)</b>	26
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976015101