

SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

24V LED M16x1,5

Bauform A (18 mm) für Druckschalter

24 V AC/DC

LED grün (1) gelb (3)



metrisch

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Height: 41 mm




Abbildung stellvertretend

Bauform

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 10/20

Bauform 29441

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 24 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Belegung	3 Kontakte + PE
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Schutzart	IP65 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -20...+60 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879187411
eClass	27279221
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990