





## Dauerlicht-LED, rot 24V,70mm



Powering Business Worldwide™

**Typ** SL7-L24-R  
**Art.-Nr.** 171463  
**Katalog Nr.** SL7-L24-R

### Lieferprogramm

Sortiment			Signalsäulen SL7
Grundfunktion			Modul mit LED
Schutzart			IP66
Bemessungsbetriebsspannung	U <sub>e</sub>	V	24 V AC/DC
Lichtart			Dauerlicht
Leuchtmittel			LED
Farbe			rot
			
Funktion			
Anbindung an SmartWire-DT			nein

### Approbationen

Product Standards  
 UL File No.  
 UL Category Control No.  
 CSA File No.  
 CSA Class No.  
 North America Certification  
 Degree of Protection

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking  
 E29184  
 NKCR  
 UL report applies to both US and Canada  
 NKCR7  
 UL listed, certified by UL for use in Canada  
 UL Type 4, 4X, 13

### Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529
Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Material			Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz Kalotte: Polycarbonat (PC)
Kalottenfarbe			rot
Umgebungstemperatur		°C	-30 - +60
Anzahl Signalelemente			max. 5 mit Standardbasis max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Gewicht		g	80

### Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U <sub>imp</sub>	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U <sub>i</sub>	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3


### Module

Lichtart			Dauerlicht
Leuchtmittel			LED
Leckstrom		A	< 0.003
Lebensdauer		h	> 100000
Abstrahlwinkel			360°
Strom-/Leistungsaufnahme			
24 V AC/DC		A	0,049 - 0,054
Spannungsbereich			24 V AC/DC ± 10 %

### Technische Daten nach ETIM 4.0

Funktion			Dauerlicht
Farbe			rot
Außendurchmesser		mm	73
Schutzart (IP)			IP66
Betriebsspannung bei AC 50 Hz		V	24 - 24
Betriebsspannung bei AC 60 Hz		V	24 - 24
Betriebsspannung bei DC		V	24 - 24
Spannungsart			AC/DC
Art des Leuchtmittels			LED
Gehäusefarbe			schwarz

### Abmessungen



## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

**IL047004ZU SL7, Lichtmodule, Akustikmodule**

IL047004ZU SL7, Lichtmodule,  
Akustikmodule

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf)