

PRODUKTDATENBLATT

XTK38

PROLINE ●●●○

- Lebensdauer
- Schnitrigkeit Vollmaterial
- Schnitrigkeit dünnwandiges Material


Form 42



- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

 Ideal für antriebsschwache Maschinen



Typenbezeichnung	XTK38
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	205704
GTIN	4011890054277
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,041 kg
Produktabmessung	125 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A46U9BF14123
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890055083
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,050 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE