

Komponenten für Druckluftsysteme

Präzisions-Druckmessgeräte, Manometer

Alles unter Kontrolle - mit Qualitäts-Manometern von ELMAG®.



0 - 10 bar
Ø 40 mm, 1/8"



0 - 10 bar
Ø 50 mm, 1/8"



0 - 10 bar
Ø 63 mm, 1/4"



Druckmanometer geeicht

Präzisionsanzeige
0 - 10 bar Ø 80 mm,
Anschluss Ø 1/4" hinten



Druckmanometer für Reifenfüllgeräte

Präzisionsanzeige
0 - 12 bar/psi Ø 63 mm,
Anschluss Ø 1/4" unten

Druckmessgeräte, Manometer		EAN 90 04853
		Bestellnummer
0 - 10 bar geeicht	Ø 80 mm, Ø 1/4" Außengewinde hinten	42228 7
0 - 10 bar	Ø 40 mm, Ø 1/8" Außengewinde hinten	42220 1
	Ø 50 mm, Ø 1/8" Außengewinde hinten	42221 8
	Ø 63 mm, Ø 1/4" Außengewinde hinten	42223 2
	Ø 63 mm, Ø 1/4" Außengewinde unten	42224 9
0 - 12 bar Für Reifenfüllgeräte	Ø 63 mm, Ø 1/4" Außengewinde unten	42229 4
	Ø 80 mm, Ø 1/4" Außengewinde hinten	42227 0
0 - 16 bar	Ø 50 mm, Ø 1/4" Außengewinde hinten	42222 5
	Ø 63 mm, Ø 1/4" Außengewinde hinten	42225 6
	Ø 63 mm, Ø 1/4" Außengewinde hinten	42226 3



Druckmanometer für Reifenfüllgeräte

0 - 12 bar/psi Ø 80 mm,
Anschluss Ø 1/4" hinten

Spiralschlauch-Sets und Druckluftschläuche

PROFI Spiralschlauch-Sets

Werkstoff Polyurethan (PU), Kupplung und Stecktülle mit drehbaren Anschlüssen



Ø 5 x 8 mm, Länge 10 m



Ø 6,5 x 10 mm, Länge 10 m



Ø 8 x 12 mm, Länge 6 m

Polyurethan (PU)

- Flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewichts von PVC)
- Einsatztemperatur -15 bis +60 °C
- Öl-, fett- und ozonbeständig



Spiralschlauch-Set

- Schlauchwerkstoff RILSAN
- Verschweißte Kupplung und Stecktülle

Spiralschlauch-Sets / Druckluftschläuche

Spiralschlauch-Sets / Druckluftschläuche		EAN 90 04853
		Bestellnummer
Spiralschlauch-Set	Ø 5 x 8 mm, 10 m, RILSAN	42101 3
PROFI-Spiralschlauch-Set	Ø 5 x 8 mm, 10 m, PU	42103 7
	Ø 6,5 x 10 mm, 10 m, PU	42097 9
	Ø 8 x 12 mm, 6 m, PU	42104 4
PU Druckluftschlauch-Set	Ø 8 x 12 mm, 10 m	42110 5
	Ø 8 x 12 mm, 20 m	42111 2
	Ø 10 x 15 mm, 10 m	42112 9
	Ø 10 x 15 mm, 20 m	42113 6
	Ø 13 x 19 mm, 10 m	42114 3
	Ø 13 x 19 mm, 20 m	42115 0
PVC Druckluftschlauch-Set	Ø 6 x 12 mm, 10 m	42100 6
	Ø 9 x 15 mm, 10 m	42102 0
	Ø 9 x 15 mm, 20 m	42099 3
PU Druckluftschlauch Rollenware	Ø 8 x 12 mm, 60 m	42122 8
	Ø 10 x 15 mm, 50 m	42124 2
	Ø 13 x 19 mm, 30 m	42126 6
PVC Druckluftschlauch Rollenware	Ø 6 x 12 mm, 50 m	42105 1
	Ø 8 x 14 mm, 50 m	42106 8
	Ø 10 x 16 mm, 50 m	42107 5
	Ø 13 x 19 mm, 50 m	42108 2
Schlauchklemme 6-kant-Ansatz	Für Ø 8 - 12 mm	42142 6
	Für Ø 10 - 16 mm	42144 0
	Für Ø 13 - 20 mm	42146 4
Oetiker 2-Ohr-Schlauchklemme	Für Ø 9 - 11 mm	42152 5
	Für Ø 11 - 13 mm	42153 2
	Für Ø 13 - 15 mm	42154 9
	Für Ø 15 - 18 mm	42155 6
	Für Ø 19 - 22 mm	42156 3

PU Druckluftschläuche

- Sicherheitsfaktor 3:1
- Arbeitsdruck max. 20 bar



PU Druckluftschlauch-Set

Mit Stahlkupplung / Stecktülle



PU Druckluftschlauch

Rollenware ohne Anschlüsse

PVC Druckluftschläuche

- Perlonarmiert, transparent
- Druckfeste Polyester einlage
- Bedingt ölbeständig



PVC Druckluftschlauch-Set

Mit Kupplung / Stecktülle



PVC Druckluftschlauch

Rollenware ohne Anschlüsse