

PRISMEN FÜR VERMESSUNGSARBEITEN

Prisma Leica Style GPR-1-Typ 14100000:

- Anschluss Leica/Wild-Typ. Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat.
- Einfaches Anzielen durch Visierhilfe im Rahmen. Lieferung inklusive Tasche.

Prisma 14101000:

- Anschluss 1/4". Mini-Prismenset.
- Ideal auch für Schnurgerüstarbeiten.
- Inklusive Spitze und 4-Segment Stab in Tasche.

Universalprisma 14102000:

- Anschluss 5/8".
- Stabiler Metallrahmen. Lieferung inklusive Tasche.
- Rahmen in leuchtendem Orange zum einfachen Anvisieren.


Reflexzielmarke 14105001:

- Gelb, selbstklebend
- Durchschnittliche Zielweite ca. 90 m (instrumentenabhängig)




VORTEILE

- Die Rahmen mit gelb leuchtenden Visierhilfen bzw. Rahmen in leuchtendem Orange und weißen Pfeilen sind ideal zum Anzielen der Prismen bei eingeschränkter Sicht (Prismen 14100000, 14102000).
- Das Prismenset 14101000 ist ideal für Schnurgerüstarbeiten. Mit dem 4-Segment-Stab sind auch einfache Vermessungsarbeiten kein Problem.



TECHNISCHE DATEN

GPR1-Typ, Visierhilfe oben	Art.-Nr. 14100000
Offset / Anschluss	-34 mm / Leica/Wild
Gewicht	350 g
Mini-Prismenset	Art.-Nr. 14101000
Offset / Anschluss	0/-30 mm / 1/4" •
Gewicht (nur Prisma)	130 g
Universalprisma, Rahmen orange	Art.-Nr. 14102000
Offset / Anschluss	0/-30 mm / 5/8" •
Gewicht	500 g
Reflexzielmarke	Art.-Nr. 14105001
Größe	40 x 40 mm
VPE	20 Stück



ZUBEHÖR

Die Prismen 14100000 und 14102000 erhalten Sie in einer praktischen Stofftasche. Das Mini-Prismenset 14101000 erhalten Sie komplett mit Spitze und 4-Segment-Stab in einer Tasche.

