

Artikelnummer: 30119

Kurzbeschreibung: Universele legbordstelling, basissectie, 5 roosterborden, draagvermogen 122 kg, B 1250 x H 2000 x D 300 mm

Langbeschreibung: Universele legbordstelling, basissectie, 5 roosterborden, draagvermogen 250 kg, B 1250 x H 2000 mm: De perfecte oplossing voor magazijn, kantoor, werkplaats en archief.

- Roosterblad: frame van gesealde vierkante buis voor een optimale lastverdeling
- Belastbaarheid per roosterblad: tot 250 kg bij verdeelde last
- Legborden verstelbaar in een raster van 62,5 mm, lichtgrijs (RAL 7035) voor de legborden
- Steunen 40 x 20 x 10 mm, met kunststof poten, hemelsblauw (RAL 5015) voor de steunen
- Hoogwaardige epoxyhars-coating
- Hoogte: 2000 mm

Basiselement met 4 steunen

- 4 kunststof poten
- 5 legborden
- 1250 mm breed
- Verschillende diepten

Bestel voor de opslag van kleine onderdelen a.u.b. een hardvezelplaat of een Isoflex-plaat per roosterblad mee!

Universele stellingkast, ook met plaatstalen legborden van draagvermogen van 125, 150 en 200 kg bij verdeelde last te combineren. Steunen ook in andere hoogten 2250 en 2500 mm en alternatief in lichtgrijs te bestellen (zie toebehoren)

Veiligheidsadvies: Stellingen met hoogte/diepteverhouding $\approx 5 : 1$ tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).

