

Artikelnummer: 309045

Kurzbeschreibung: Elektrische disselstapelaar Pramac LX Duplex 16/25, draagvermogen 1600 kg



Langbeschreibung: Elektrische disselstapelaar Pramac LX Duplex 16/25, draagvermogen 1600 kg: De elektrische stapelaar Pramac LX Duplex 16/25 overtuigt door zijn functies en zijn laadvermogen als compacte professional. De elektrische meeloopstapelaar heeft een uitgebreide standaarduitrusting en biedt de gebruiker een hoog comfortniveau. De Pramac LX Duplex elektrische meeloopstapelaar is technisch ontworpen voor bijzonder veeleisende taken. Met een draagvermogen van 1600 kg vindt de meeloopstapelaar zijn ideale toepassing daar waar een grotere bodemvrijheid nodig is door het gebruik van hellingen of ongelijke industriële vloeren. Dit gaat gepaard met de bediening van de elektrische stapelaar. De operator heeft een beter zicht door de twee externe hefcilinders. Voor lange afstanden kan een staand platform optioneel ook af fabriek worden besteld. De ruim bemeten drukknoppen op de disselkop verhogen ook het bedieningsgemak van de elektrische meeloopstapelaar. Zo bevinden zich de hoofdschakelaar met sleutelbediening, de veiligheidsdrukknop en de claxon bij de disselkop. Deze functies dienen met name de veiligheid van de bediener en maken ook een probleemloze controle van de rijrichting en de snelheid tot 5,5 km/u bij volle capaciteit mogelijk. Met zijn eerste lift kan de elektrische stapelaar ook twee pallets tegelijk oppakken en vervoeren. De maximale dagcapaciteit van de truck kan vrij over de vorken of wielarmen worden verdeeld. De uitgebreide standaarduitrusting omvat zowel de MOSFET-besturing als de SEM-aandrijfmotor met een vermogen van 1,2 kW en energierugwinning.

Technische details

- Rijaandrijving: elektrisch
- Verrichting: begeleidend
- Draagvermogen: 1600 kg
- Asbelasting met hijslast aan de voorzijde/achterzijde: 810/1639 kg
- Banden voor/achter: Rubber en polyurethaan/polyurethaan/polyurethaan
- Afmeting van de voorband: \varnothing 250 x B 101 mm.
- Afmetingen achterband: \varnothing 82 x B 70
- Afmeting van zijwielen: \varnothing 125 x B 50 mm
- Afmetingen van de vorkenvork: S 70/B 170/L 1150 mm
- Rijsnelheid met/zonder hijslast: 5,5/6 km/h
- Hefsnelheid met/zonder hijslast: 0,08/0,12 m/s
- Vermogensaandrijfmotor: 1,2 kW
- Totale lengte: 1990 mm
- Totale breedte: 850 mm
- Eigen gewicht: 849 kg

