


Verteilerblöcke

2



3 Abgänge mit Außengewinde



3 Abgänge mit Innengewinde

Verteilerrohre mit Außen- & Innengewinde

PN 10


Werkstoffe: Messing

Einsatzbereich: Zur Montage von Entnahmestellen. Die Verteiler können beliebig verlängert werden, da diese über ein Innen- und ein Außengewinde verfügen.

Typ	L	Typ	L	Typ	L	Gewinde G1 Eingang (IG/AG)	Gewinde Abgang	A
2 Abgänge								
Abgänge mit Außengewinde								
VTA 342 MS	110	VTA 343 MS	160	VTA 344 MS	210	G 3/4"	G 1/2" (AG)	50
VTA 102 MS	113	VTA 103 MS	163	VTA 104 MS	213	G 1"	G 1/2" (AG)	50
VTA 1142 MS	137	VTA 1143 MS	197	VTA 1144 MS	257	G 1 1/4"	G 1/2" (AG)	60
Abgänge mit Innengewinde								
VTi 342 MS	110	VTi 343 MS	160	VTi 344 MS	210	G 3/4"	G 1/2" (IG)	50
VTi 102 MS	113	VTi 103 MS	163	VTi 104 MS	213	G 1"	G 1/2" (IG)	50
VTi 1142 MS	137	VTi 1143 MS	197	VTi 1144 MS	257	G 1 1/4"	G 1/2" (IG)	60



4 Abgänge mit Außengewinde



4 Abgänge mit Innengewinde

Verteilerrohre mit Außen- & Innengewinde

PN 10

Werkstoffe: Messing vernickelt

Einsatzbereich: Zur Montage von Entnahmestellen. Die Verteiler können beliebig verlängert werden, da diese über ein Innen- und ein Außengewinde verfügen.

Typ	L	Typ	L	Typ	L	Gewinde G1 Eingang (IG/AG)	Gewinde Abgang	A
2 Abgänge								
Abgänge mit Außengewinde								
VTA 342 MSV	87	VTA 343 MSV	125	VTA 344 MSV	163	G 3/4"	G 1/2" (AG)	38
VTA 102 MSV	89	VTA 103 MSV	127	VTA 104 MSV	165	G 1"	G 1/2" (AG)	38
Abgänge mit Innengewinde								
VTi 342 MSV	87	VTi 343 MSV	125	VTi 344 MSV	163	G 3/4"	G 1/2" (IG)	38
VTi 102 MSV	89	VTi 103 MSV	127	VTi 104 MSV	165	G 1"	G 1/2" (IG)	38



Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde, Blockform

PN 16

Typ	Typ	Typ	Typ	Gewinde
MS vernickelt	Messing	Aluminium	1.4571	
GL 50 MSV	GL 50 MS	GL 50 A	GL 50 ES	M 5
GL 18 MSV	GL 18 MS	GL 18 A	---	G 1/8"
GL 14 MSV	GL 14 MS	GL 14 A	---	G 1/4"
GL 38 MSV	GL 38 MS	GL 38 A	---	G 3/8"
GL 12 MSV	GL 12 MS	GL 12 A	---	G 1/2"



T-Stücke (innen/außen/innen), Blockform

PN 16

Typ	Typ	Typ	Gewinde außen	Gewinde innen
MS vernickelt	Messing	Aluminium		
FR 50 MSV	FR 50 MS	FR 50 A	M 5	M 5
FR 18 MSV	FR 18 MS	FR 18 A	G 1/8"	G 1/8"
FR 14 MSV	FR 14 MS	FR 14 A	G 1/4"	G 1/4"
FR 38 MSV	FR 38 MS	FR 38 A	G 3/8"	G 3/8"
---	---	FR 12 A	G 1/2"	G 1/2"



LOCTITE
Flüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 1010



Steckanschlüsse
Ø 3 - 32 mm
ab Seite 46



Gewindetüllen &
Schlauchfüllen
ab Seite 120



Messing Schneidring-
verschraubungen
ab Seite 142

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.