



Rackmount 17" LCD-Konsole für modulare KVM-Switche

LCD-Bildschirm mit 17"-Bildschirmdiagonale zur 19"-Rackmontage, 1 HE, modulares System, Tastatur mit deutschem Layout

Part No.: **507981**

EAN-13: 0766623507981 | UPC: 766623507981

Bitte beachten Sie: Diese KVM-Konsole benötigt zur Verwendung das Intellinet KVM-Kabelset 507769 oder eines der Intellinet KVM-Module 507776, 507844, 507882, 507899. Für mehr Komfort und Steuerung von einem zentralen PC können Sie außerdem optional die Intellinet IP-Adapterkarte 507936 verwenden.

Merkmale:

- Integrierte LCD-Konsole, Tastatur und Maus
- Verwaltung/Steuerung von mehreren PS/2- oder USB-fähigen PCs über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor (KVM-Modul benötigt)
- Genormte 19-Zoll-1HE-Rackschublade
- Aufklappbarer 17"-LCD-Bildschirm mit Auflösung 1280 x 1024
- Komplett über On-Screen-Display-Menü (OSD) steuerbar
- Verstellbar - für Schränke mit einer Tiefe von 600 mm bis 1000 mm
- Inklusive robuster und flacher 100-Tasten-Tastatur
- Ergonomisches Design mit Handballenauflage
- Halterung und Aufklappmechanismus äußerst robust
- OSD-Steuerung und -Anpassung
- Autoscan wählt die Computer automatisch sequentiell
- Unterstützt PS/2- und USB-Mäuse
- Betriebssystemunabhängig, transparent für alle Anwendungen
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- PS/2
- USB
- Kompatibel mit Windows, Mac und Unix

Allgemein

- PC-Anschlüsse: abhängig von eingesetztem KVM-Modul
- PC-Auswahl:
 - Über Tasten auf Konsole
 - Über Hotkeys (Tastenkombinationen auf Tastatur)
- OSD: Ja
- FCC Class B, CE, RoHS

Strom

- Leistungsaufnahme: 100 - 240 V

LCD-Bildschirm

- Aktive Anzeigefläche: 338 x 270 mm
- Pixelabstand: 0,264 x 0,264
- Auflösung: 1280 x 1024 bei 60 Hz
- Helligkeit: 250
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Displayfarben: 16,7 Mio
- Benutzersteuerung: OSD (Auto Saving)
- Hintergrundbeleuchtungseinheit: LED
- MTBF: 100.000 Stunden

Tastatur

- Ultradünne, abnehmbare deutsche Tastatur mit 100 Tasten (Sprachformat optional)
- Microsoft Windows9x/Me/NT/2000/Server2003/XP/7/8/10
- Lebensdauer Tasten: >1.000.000 Klicks

Maus

- Touchpad
- Fläche 40 x 40 mm
- Lebensdauer Tasten: >1.000.000 Klicks

Technische Details

- Betriebstemperatur: 0 - 50°C
- Lagertemperatur: -20 - 60°C

Lieferumfang

- Rackmount 17" LCD-Konsole für modulare KVM-Switche

- Einbaurahmen und Erweiterungszubehör
- Netzteil
- Handbuch

