

# Datenblatt Artikel 452050

## Aluminium-PROFI-Box 30 L

silber, 335x430x273 mm

- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
- stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
- Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- aus 1,0 mm starkem Aluminium und Deckel 1,5 mm / extrem stabil
- separates Zubehör: Räderset, Zylinderschloss-Set
- mit 1 Griff / Tragkraft 30 kg
- weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)



<b>Mindest.Best.</b>	1
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	48
<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>Summe Kartons</b>	48
<b>EAN</b>	4007228452051
<b>Zolltarif</b>	76129080
<b>Breite</b>	430
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	164,48
<b>Stück / Lage</b>	6
<b>VE</b>	1
<b>Tiefe</b>	335
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>Farbe</b>	silber
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>brutto Kg</b>	3,67
<b>Höhe</b>	273
<b>Höhe Pal</b>	2,334
<b>Kartons pro Lage</b>	6
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>netto Kg</b>	3,01
<b>Volumen L</b>	30
<b>Lagen</b>	8
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	3,01
<b>Volumen m3</b>	0