



Opis:

Złączka kątowa do węży R 1/2" x 3/8" (R 1/2" x 10 mm), z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych (HDPE), kolor naturalny, do podłączania węży do zbiorników

- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- z nakrętką kołpakową z HDPE
- z uszczelką gumową
- z gwintem rurowym $\varnothing d1 = R 1/2"$
- Średnica zewnętrzna tulejki $d2 = 10 \text{ mm}$ lub $3/8"$ (strefa wtykania)
- $l = 41 \text{ mm}$
- $h = 31 \text{ mm}$ (łącznie 36 mm)

Informacje:

Produkt

Numer produktu	540400
GTIN	4007228705812
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	10

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,01

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	10
D x S x W (mm)	250 x 250 x 85

Masa brutto OJ (kg)	0,1
---------------------	------------

Paleta

Liczba pudełek	336
Liczba warstw	8
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

kartony/warstwa	42
Masa (kg)	356,0