



Beschrijving:

Aflaatkranen ECO met rode DIN 51-schroefdop voor het gecontroleerde aflaten van vloeistoffen uit industriële en verpakkingsjerrycans, natuurlijke kleur

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen HDPE/LDPE met tuitaansluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met rode DIN-schroefdop
- niet verlucht
- bijzonder geschikt voor jerrycans met extra ventilatieopening
- drukbestendig tot max. 0,4 bar (niet geschikt voor gebruik en dosering van brandstoffen en zeer vluchtige stoffen / binnendruk in de houder kan tot 1,0 stijgen)
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- Uitloopsnelheid > 1,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	560400
GTIN	4007228560404
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,06

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Brutogewicht VE kg	0,3
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	36
Aantal lagen	6
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Kartonnen dozen per laag	6
Gewicht (kg)	128,0