



Beschrijving:

Brandstofjerrycan STANDARD 10 I, zwart, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Zulassingsnummer UN 3H1/Y/200/XX/D/BAM13049-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=164 mm b=breedte=333 mm h=hoogte=324 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	812800	Kleur	zwart/grijs
GTIN	4007228704792	Volume in L	10
Douanetarief	39233090	Gewicht (kg)	0,7
Verpakkingseenheid (PU)	5	D x B x H (mm)	164 x 333 x 324

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5	Brutogewicht VE kg	4,011
D x B x H (mm)	790 x 340 x 355		

Pallet

Aantal kartonnen	18	Kartonnen dozen per laag	3
Aantal lagen	6	Gewicht (kg)	92,198
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,28		