

**Artikelnummer:** 131538

**Kurzbeschreibung:** Werkbank mit 2 Türen und 2 Fachböden

**Langbeschreibung:** Werkbank mit 2 Türen und 2 Fachböden: fertig montiert Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, geölt, 40 mm stark, Qualität B/C statische Belastung: 300 kg (bei verteilter Last) hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell, komplett verschweißt Füße mit Kunststoffgleitern mit Bodenausgleichsschrauben, alternativ Platte zur Bodenbefestigung (auf Anfrage) Türen mit Zylinderschloss einzeln verschließbar Schlösser pro Werkbank gleichschließend, Hauptschlüssel vorhanden pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau (RAL 7035), Türen enzianblau (RAL 5010) Maße: B 1200 x T 600 x H 840 mm Gewicht: ca. 94 kg



**EAN/GTIN:** 4050049409278