

## Kunststoff-Etagenwagen

Traglast 150 kg, Mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 610 x 460  
mm, Etage(n) aus Polyethylen,  
Gestell in schwarz

Artikelnummer: 138954



## Kunststoff-Etagenwagen

Kunststoff-Etagenwagen

- Traglast 150 kg
- Mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 610 x 460 mm
- Höhe x Länge x Breite 865 x 680 x 460 mm
- Etage(n) aus Polyethylen
- Mit 3 Böden
- Gestell in schwarz
- Konstruktion aus Polyethylen
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Länge	680 mm
Wagentyp	Etagenwagen	Breite	460 mm
Traglast	150 kg	Material	Polyethylen
Ladeflächenlänge	610 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	460 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Etagen Anzahl	3 Stück	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern

Material Etage(n)	Polyethylen	Farbe	schwarz
Wagen Ausstattung	3 Böden	Anlieferung	zerlegt
Höhe	865 mm	Gewicht	12,5 kg

## Zubehör

138963		Schubladen für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 130 x 370 x 480 mm, aus Stahl in schwarz
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg