

## Raja Transportroller



Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform offen, Konstruktion aus ABS in rot, 4 Lenkrollen, Mit Polypropylen-Bereifung

Artikelnummer: 239607



### Transportroller

- Traglast 300 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
- Plattform offen
- Konstruktion aus ABS in rot
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung

### Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Plattform Ausstattung	Winkelrahmen
Rollertyp	Transportroller	Material Gestell	ABS
Traglast	300 kg	Farbe	rot
Euronorm	ja	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Ladeflächenlänge	600 mm	Bereifung	Polypropylen
Ladeflächenbreite	400 mm	Rad-Ø	100 mm
Plattform	offen	Gewicht	3,25 kg

## Dazu passt auch ...

215924		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 180 mm
221262		Palette, Höhe x Länge x Breite 160 x 1200 x 800 mm, aus Polypropylen
231459		Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 240 x 130 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss
503044		Abrollgerät, für Polypropylenband, für Rollen mit 200 - 406 mm Kern, Unterbau 2 Räder, in rot/blau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 600 x 400 mm