

## KS Tools

### KS Tools GEARplus Mini-Bit- Umschalt- Ratschenringschlüssel

1/4"x10mm

Artikelnummer: 272611



## Technische Details

|                           |                     |                      |             |
|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Funktions-Attribut 1      | mit Drehkranz       | Funktions-Attribut 2 | umschaltbar |
| Werkzeugtyp               | Kfz-Spezialwerkzeug | Kopfhöhe (A1)        | 13,5 mm     |
| Sechskantantrieb für Bits | 1/4" x 10mm         | Außenmaß B2          | 14,2 mm     |
| Form                      | abgewinkelt         | Kopfhöhe (A2)        | 9,7 mm      |
| Rückschwenkwinkel         | 5°                  | Zahn                 | 72 Zahn     |

|                     |          |          |  |
|---------------------|----------|----------|--|
| Außenmaß B1         | 19,3 mm  | Material | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt |
| Gesamtlänge L in mm | 124,5 mm | Gewicht  | 0,06 kg  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149690 |    | Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 202042 |    | Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau   |
| 221243 |    | Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen  |
| 221388 |    | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9   |
| 227890 |    | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft  |
| 234030 |   | KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg   |
| 234916 |  | KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm   |