

**Artikelnummer:** 127606

**Kurzbeschreibung:** Spänebehälter SGU 150, grün (RAL 6011)

**Langbeschreibung:** Spänebehälter SGU 150: Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch  $\varnothing$  3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. Inhalt in m<sup>3</sup>: 1,50 Masse (L x B x H) in mm: 1640 x 1280 x 1090 Tragfähigkeit in kg: 1500 Eigengewicht in kg: 247

**EAN/GTIN:** 4052462039506

