

Artikelnummer: 305093

Kurzbeschreibung: Möbeltransportroller MTR1800-10

Langbeschreibung: Möbeltransportroller MTR: Die Möbeltransportroller eignen sich für den Ein-Mann-Transport von Spinden und Schränken. Die stabile Rahmenkonstruktion und hochwertige Polyurethanrollen sprechen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und beste Laufruhe auf allen ebenen Untergründen. Sie werden entweder per Kurbel oder hydraulisch gehoben und haben eine maximale Tragfähigkeit von 600 kg bzw. 1.800 kg. Bis 1800 kg Tragfähigkeit vollmechanisch mit Kurbelbetrieb (Modell MTR600) vollhydraulisches Heben (Modell MTR1800) hochwertige

Polyurethanrollen für Laufruhe auf allen ebenen Untergründen einfach in der Handhabung und leicht und platzsparend zu verstauen Ladeböden mit rutschhemmender Beklebung Rollenausstattung: PU 150 x 45 mm 1 Set = 2 Stück Modell MTR600 Tragfähigkeit: 600 kg Hubhöhe: 300 mm Ma sse: L 408 x B 592 x H 803 mm Gewicht: 30 kg Modell MTR1800-10 Tragfähigkeit: 1800 kg Hubhöhe: 100 mm Ma sse: L 300 x B 660 x H 1246 mm Gewicht: 80 kg Modell MTR1800-25 Tragfähigkeit: 1800 kg Hubhöhe: 250 mm Ma sse: L 300 x B 660 x H 1246 mm Gewicht: 86 kg



EAN/GTIN: 4260151126448