

**Artikelnummer:** 36912

**Kurzbeschreibung:** Regalfeld, 2200 x 1000 x 400 mm

**Langbeschreibung:** Regalfeld G1, 5 Fachböden: Schön und tragstark! Regale können auch schön sein. So wie diese modern gestalteten Regale, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind. Durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm lassen sich mit diesem System Räume optimal nutzen. Die Fachböden sind lichtgrau (RAL7035) pulverbeschichtet und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar. Sie sind mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe ausgestattet und lassen sich im Raster von 86 mm höhenverstellen. Die Seitenteile bestehen aus Rundrohr ( $\varnothing$  40 mm) mit verschweißten Seitenblechen und sind pulverbeschichtet in Alusilber (ähnlich RAL 9006). Sie haben die Wahl zwischen 3 Höhen: 1800 mm, 2200 mm und 2600 mm. Fachlast: Tragkraft pro Boden: 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 1000 kg Breite pro Regal = Nennbreite + 40 mm Regalfeld Höhe: 2200 mm Breite: 1000 oder 750 mm 1 Seitenrahmen Fachböden Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis  $a' \hat{=} 5 : 1$  sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung). Am Ende des Regals muss immer ein Abschlussrahmen montiert werden (siehe Zubehör).



**EAN/GTIN:** 4044917181205