

### Transport- und Stapelkarren DENIOS base-line


Günstige, zweckmäßige Transportgeräte für den sicheren Transport auch schwerer und sperriger Güter

- Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufel, Sicherheitsgriffen und Radschutz
- Pulverbeschichtet in blau
- Lieferbar in unterschiedlichen Ausführungen, Räder mit Vollgummibereifung (Ø 250 mm) oder Luftbereifung (Ø 260 mm)

base-line  
by DENIOS



Stapelkarren Typ	TK 2	HK 3	TK 3	TKB 35
Ausstattung	–	Haltebügel	Haltebügel und anklippbare Gleitkufen	Stützbügel
Traglast gesamt [kg]	200	300	300	350
Maße Schaufel B x T [mm]	320 x 250	320 x 250	320 x 250	480 x 300
Bestellnummer Vollgummi	157-610-J1	171-780-J1	–	–
Bestellnummer Luft	157-611-J1	–	157-615-J1	171-779-J1



### Treppenkarren VARIOfit

Die Profi-Karren für den sicheren und kräfteschonenden Transport - Stufe für Stufe

- Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl
- Ergonomische Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
- Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
- 2 leichtgängige, zuverlässige Rad-Sterne, jeweils mit 3 Rädern
- Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi mit Präzisions-Rillenkugellager

VARIOfit  
Die perfekte Form  
des Transports



Typ	Treppenkarren aus Stahl	
Maße Schaufel B x T [mm]	320 x 245	480 x 295
Bereifung	TPE	
Traglast gesamt [kg]	200	
Bestellnummer	272-680-J1	272-696-J1

### Transportkarren DENIOS classic-line

Die Klassiker für den täglichen Einsatz

- Ergonomische Sicherheitshandgriffe mit Quetschschutz
- Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager für ruhigen Lauf
- Seitliche Schutzbleche
- Robuste Konstruktion aus Stahlrohr oder Aluminium
- Verschiedene Ausführungen für vielfältige Einsatzgebiete



Aus leichtem Aluminium

Stapelkarre aus Stahl, mit auswechselbaren Gleitkufen aus Kunststoff



Kisten- und Gerätekarre, mit zusätzlichem Griffbügel

Sackkarre, mit besonders breiter Schaufel

### classic-line by DENIOS



Stapelkarren aus	Stahl			Aluminium	
Weitere Ausstattung	–	Griffbügel	Gleitkufen, Griffbügel	Extra breite Schaufel	Gleitkufen, Griffbügel
Maße Schaufel B x T [mm]	320 x 250	320 x 250	320 x 250	400 x 150	320 x 250
Traglast gesamt [kg]	200	250	250	250	200
Bereifung	Luft				
Bestellnummer	258-205-J1	258-207-J1	258-204-J1	258-206-J1	258-201-J1