

Rollcart support cycles



force 0,2 t, plateau longueur x largeur 765 x 435 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 4 parois, cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues, avec bandage air sur jante tôle d'acier



Numéro d'article: 158254

Rollcart Support cycles

Force 200 kg

support cycles

- force 0,2 t
- plateau longueur x largeur 765 x 435 mm
- hauteur de charge 180 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 4 parois
- timon avec demi-coque soudée
- avec 2 coudes d'appui intégrés
- cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roues
- avec bandage air sur jante tôle d'acier
- livré incluant l'attelage de remorque avec adaptateur de tige de selle, boulon à rotule et clip

Détails techniques

appareil de manutention	remorque	Exécution du timon	avec demi-coque soudée
type de remorque	support cycles	nombre/type de roulettes	2 roues
matériau	acier	pneumatique	air
charge	0,2 t	Diamètre de roue	260 mm
hauteur de charge	180 mm	largeur de roue	85 mm
longueur de plateau	765 mm	matériau de jante	tôle d'acier
largeur de plateau	435 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
rehausses	4 parois	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	équipement piètement	2 coudes d'appui intégrés
surface de plateforme	antidérapant	volume de livraison	attelage de remorque avec adaptateur de tige de selle, boulon à rotule, clip
exécution de plateforme	imperméable	Poids	24 kg