

BS-ROLLEN roulette fixe

force 135 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 160 x 40 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm

Numéro d'article: 342004



BS ROLLEN®

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe

- force 135 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 160 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| manutention dynamique | roulettes | hauteur totale | 195 mm |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | longueur de moyeu | 60 mm |
| modèle | roulette fixe | trou de moyeu | 20 mm |
| charge | 135 kg | largeur de roue | 40 mm |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| pneumatique | caoutchouc plein | propriété surface de roulement | non tachant |
| Ø de roue | 160 mm | longueur de plaque | 135 mm |
| matériau de jante | plastique | largeur de plaque | 110 mm |
| roulement | palier lisse | distance trou de vis | 105x75/80 mm |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat | Ø de trou de vis | 11 mm |
| élément de fixation | panneau | surface de boîtier | galvanisé |
| conducteur d'électricité | non | couleur de la jante | noir |
| matériau de boîtier | acier | Poids | 1,648 kg |
| pare-fils | non | | |

Accessoires

343379



roue, force 135 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 160 x 40 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés