


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2116-15 Handpallettruck



Robuust frame en dubbel omgezette vorken, gepoedercoat geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, gepoedercoat zwart, greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°. Stuurwielen Ø x B = 200 x 50 mm. Vorkrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Inrijrol aan de punt van de vork. Stuurwielen Massief rubber 200 x 50 mm, vorkrollen nylon tandem 80 x 70 mm. Gereduceerd draagvermogen!

Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	1500
Totale lengte (mm)	1890
Totale breedte (mm)	540
Hefhoogte (mm)	85 - 200
Vorklengte (mm)	1500
Vorkbreedte (mm)	160
Totale vorkbreedte (mm)	540
Wielen	Elastic-massief rubber zwart
Wielmaat (mm)	200 x 50
Material vorkrollen	Nylon tandem
Vorkrollen diameter x breedte (mm)	80 x 70
Gewicht (kg)	97
Land van herkomst	Maleisië
Garantie (jaren)	2
Douanenummer	84279000
GTIN	4017976521169