

Productinformatie

09 12 240 T

Kracht-Kombitang "Lineman's Pliers"

Amerikaans model

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Grote krachtoverbrenging voor krachtig knippen
- 50% krachtbesparing ten opzichte van traditionele kombitangen dankzij de verbeterde krachtoverbrenging
- Met kabelintrekhelp in de scharnierspleet
- Met universele doorn-krimpplaats onder het scharnier
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Massieve uitvoering voor hoogste belasting, universeel bruikbaar
- Ergonomisch optimale handgrepen voor een perfecte grip en makkelijk werken
- Bijzonder efficiënte kruislings vertande grijpzone in de bek – voor goed vastgrijpen en trekken
- Extra grijpzone onder het scharnier voor krachtige wrikken en stevig dicht knippen
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	09 12 240 T
EAN	4003773079958
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met slanke meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	445 g
Afmetingen	240 x 55 x 23 mm
Norm	DIN ISO 5746 ASME B107.20
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 4,6 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Valbeveiliging	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

