

Informazione prodotto

71 72 760

Tagliabulloni



- Capacità di taglio fino ad una durezza di 48 HRC
- Taglienti robusti ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 62 HRC
- Battuta forgiata con inserto in elastomero che ammortizza in modo efficace l'impatto di taglio
- Ottima accessibilità al pezzo grazie alla testa e alla cerniera piatta
- Manici a leva con angolazione ergonomica per lavorare con minima fatica
- Impugnature robuste e maneggevoli in materiale bicomponente a due colori
- Regolazione precisa (12 livelli) grazie alle viti ad eccentrico
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Testa avvitata, intercambiabile
- Cerniera: acciaio speciale per utensili, forgiato
- Manici: acciaio tubolare, verniciato a polvere
- Lama: acciaio al cromo vanadio di alta qualità, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	71 72 760
EAN	4003773066774
Testa	bonderizzata grigia
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	4.250 g
Dimensioni	760 x 154 x 42 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 8 mm
Lunghezza lama mm	36,5 mm
Larghezza testa	42 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



