

## Productinformatie

# 78 13 125

## Electronic Super Knips®

DIN ISO 9654



- Met draadklem: de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen
- Hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC
- INOX-werktuigstaal
- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet
- Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door
- Schaarsnede met gecontroleerde microsnijskantverstelling voor langere levensduur en ultraprecisie ook bij het knippen van de dunste draden
- Scharnier met scharnierpen uit edelstaal
- Comfortabel werken door soepel scharnier
- Met openingsveer en openingsbegrenzing

### Algemeen

Artikel-nr.	78 13 125
EAN	4003773035398
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	57 g
Afmetingen	125 x 48 x 12 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,0 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,2 – 1,6 mm
Beklengte (B)	9 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7,5 mm
Kopbreedte (A)	13,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen