

## Productinformatie

# 97 52 13

## Krimptang

Ook te bedienen met twee handen



- Voor soldeervrije, elektrische verbindingen
- Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters
- Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard


### Algemeen

Artikel-nr.	97 52 13
EAN	4003773048084
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met antislip kunststof bekleding
gewicht	558 g
Afmetingen	250 x 77 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Toepassing	niet-geïsoleerde knel-, buis- en perskabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en niet-geïsoleerde knel-, stoot- en persverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 10 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	4
AWG	20 — 8

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Derde stap: wanneer meer kracht is vereist, v.b. bij geïsoleerde verbinders 6 mm<sup>2</sup> is dankzij de langere handgrepen Tweede stap: vanaf nu voor de verdere verkrimping de hele hand gebruiken is bediening met twee handen mogelijk



Eerste stap: knijp de benen met twee vingers samen, tot de twee bekken de te krimpen verbinder raken