

bott **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 650 mm, 6 lade(n), met lade voor zware lasten, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 124287



bott Ladekast cubio

Stationair

ladekast











- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 650 mm
- 6 lade(n)
- laden hoogte 2x100 mm/2x150 mm/2x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- met lade voor zware lasten
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs













Technische details

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| meubeltype | kast | uittrekbare lade | 100 % |
| type kast | ladekast | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| materiaal | plaatstaal | kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 |
| hoogte | 1000 mm | oppervlak romp | m. poedercoating |
| breedte | 1050 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| diepte | 650 mm | uittrekblokkering | uittrekblokkade |
| kast uitrusting | lades | soort uittrekking | lade voor zware lasten |
| laden aantal | 6 stuks | afsluitbaar | ja |
| laden aantal x hoogte | 2x100 mm/2x150 mm/2x200 mm | sluitsysteem | 5-punts sluitsysteem |
| fronthoogte 100 mm | 2 stuks | scheidingswand | nee |
| fronthoogte 150 mm | 2 stuks | greep | greeplijst |
| fronthoogte 200 mm | 2 stuks | verrijdbaar | nee |
| draagvermogen lade | 200 kg | gewicht | 137,2 kg |
| uittrekrail lade | kogelgelagerd | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 125770 |  | reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld) |
| 125771 |  | reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld) |
| 125772 |  | 5-punts sluitsysteem, voor ladekast |
| 125774 |  | elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast |
| 125787 |  | oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1050 x 650 mm |
| 125850 |  | CNC-lade-element, met 36 vakken, passend voor fronthoogte 80 mm, hoogte x breedte x diepte 80 x 1050 x 650 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 125851 |  | CNC-lade-element, met 36 vakken, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 650 mm, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126244 |  | onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 650 mm |
| 126253 |  | gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart |
| 126254 |  | gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart |

| | | |
|--------|---|---|
| 126255 |  | opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126256 |  | etiketlijst, voor ladekast |
| 126258 |  | freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126259 |  | freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126260 |  | freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126261 |  | freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126262 |  | freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126263 |  | freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126264 |  | freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |
| 126265 |  | freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs |