

## **bott** **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 1600 x 1050 x 650 mm, 9 lade(n), met lade voor normale belastingen, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 124304**



## **bott Ladekast cubio**

### **Stationair**

ladekast











- hoogte x breedte x diepte 1600 x 1050 x 650 mm
- 9 lade(n)
- laden hoogte 2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- met lade voor normale belastingen
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs













## Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type kast	ladekast	uittrekbare lade	100 %
materiaal	plaatstaal	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1600 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1050 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	650 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	lades	uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade
laden aantal	9 stuks	soort uittrekking	lade voor normale belastingen
laden aantal x hoogte	2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm	afsluitbaar	ja
frontheogte 100 mm	2 stuks	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
frontheogte 150 mm	4 stuks	scheidingswand	nee
frontheogte 200 mm	2 stuks	greep	greeplijst
frontheogte 300 mm	1 stuks	verrijdbaar	nee
draagvermogen lade	75 kg	gewicht	184,8 kg

## Gerelateerde Producten

125770		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125771		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125772		5-punts sluitsysteem, voor ladekast
125774		elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast
125787		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1050 x 650 mm
125850		CNC-lade-element, met 36 vakken, passend voor frontheogte 80 mm, hoogte x breedte x diepte 80 x 1050 x 650 mm, in RAL7035 lichtgrijs
125851		CNC-lade-element, met 36 vakken, passend voor frontheogte 125 mm, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 650 mm, in RAL7035 lichtgrijs
126244		onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 650 mm
126253		gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126254		gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart

126255		opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126256		etiketlijst, voor ladekast
126258		freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126259		freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126260		freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126261		freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126262		freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126263		freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126264		freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126265		freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs