

BS-ROLLEN

roue

force 70 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 125 x 28 mm, moyeu avec palier lisse, longueur moyeu 32 mm, jante en plastique coloris gris

Numéro d'article: 139674



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roue

roue

- force 70 kg
- avec bandage caoutchouc
- ménage le sol
- diamètre x largeur 125 x 28 mm
- moyeu avec palier lisse
- longueur moyeu 32 mm
- jante en plastique coloris gris
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulette pour appareils	frein	sans
modèle	roue	pare-fils	non
charge	70 kg	Longueur de moyeu	32 mm
pneumatique	caoutchouc	largeur de roue	28 mm
Diamètre de roue	125 mm	propriété surface de roulement	ménage le sol
matériau de jante	plastique	couleur de la jante	gris
roulement	palier lisse	Poids	0,168 kg

