

## BS-ROLLEN duwbeugelwagen

draagvermogen 150 kg, laadvlak  
lengte x breedte 653 x 415 mm,  
platform van kunststof, opbouw 1  
kopwand (open), duwbeugel en  
wielen in-/uitklapbaar, onderstel in  
aluminium/zwart, 4 zwenkwielen

Artikelnummer: 150332



BS ROLLEN



## BS-ROLLEN Duwbeugelwagen

### in-/uitklapbaar

BS-ROLLEN duwbeugelwagen

- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 653 x 415 mm
- laadhoogte 183 mm
- platform van kunststof
- opbouw 1 kopwand (open)
- duwbeugel en wielen in-/uitklapbaar
- onderstel in aluminium/zwart
- aluminiumconstructie
- hoogte x lengte x breedte 920 x 653 x 415 mm
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm

## Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal aluminium

type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	150 kg	wielstand	rechthoekig
in-/uitklapbaar	ja	wiel-ø	100 mm
klapfunctie	duwbeugel en wielen in-/uitklapbaar	hoogte	920 mm
laadhoogte	183 mm	in-/uitklaphoogte	85 mm
lengte laadvlak	653 mm	lengte	653 mm
breedte laadvlak	415 mm	breedte	415 mm
materiaal platform	kunststof	kleur	aluminium/zwart
constructies	1 kopwand (open)	gewicht	8,14 kg
nestbaar	nee		