

LISTA vitrinekast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, 4 legborden uittrekbaar, afsluitbaar met key lock, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 176386



LISTA



LISTA Universele kast

vitrinekast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm
- staalconstructie
- staalconstructie
- dubbele openslaande deur met venster
- stompe deuren
- deuropeningshoek 115 °
- 6 niveaus met Stalen bodem
- 4 legborden uittrekbaar
- draagvermogen per niveau 60 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- afsluitbaar met key lock
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- niveaus verzinkt/met poedercoating

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	vitrinekast	oppervlak front	m. poedercoating
type deur	dubbele openslaande deur	sluitsysteem	key lock
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1000 mm	materiaal	staal
diepte	580 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast uitrusting	legborden, uittreklegborden	oppervlak legbord	verzinkt/met poedercoating
uitrusting gedetailleerd	4 uittrekbare legborden, 2 legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	6 stuks	openingshoek deur	115 °
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	60 kg	verrijdbaar	nee
draagvermogen uitgetrokken	50 kg	deur uitvoering	inliggend
elektrisch geleidend	nee	legborden / schappen functie	4 legborden uittrekbaar
kleur romp	blauw // RAL 5012	gewicht	79 kg
kleur voorkant	blauw // RAL 5012		