

Lacont aftapstelling

voor 3 x 200 liter vat, aftapstelling
hoogte x breedte x diepte 1580 x
1390 x 1200 mm, 2 niveaus met
roosterbodem en vatensteunen,
aftapstelling van staal met
corrosiebeschermende zinklaag,
met inschuifbak, opvangbak van
staal met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 205445



Lacont stapelframe met open uitschuifbare opvangbak

aftapstelling

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 3 x 200 liter vat
- aftapstelling hoogte x breedte x diepte 1580 x 1390 x 1200 mm
- 2 niveaus met roosterbodem en vatensteunen
- aftapstelling van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met inschuifbak
- opvangbak van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- opvangvolume 205 l



opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	materiaal opvangbak	staal
stellingtype	aftapstelling	oppervlak opvangbak	verzinkt
type opvangbak	inschuifbak	legborden / schappen aantal	2 stuks
opslagplaats	onderdak	legbord-/niveautype	roosterbodem en vatensteunen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	materiaal standaard	staal
capaciteit	3 x 200 liter vat	oppervlak standaard	verzinkt
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	vatensteun	ja
hoogte	1580 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	1390 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	1200 mm	module	Complete aanbieding
opvangvolume	205 l	gewicht	190 kg

Gerelateerde Producten

200584



kannendragers voor aftapstelling

200627



Vatkraan, schroefdraad 3/4", kraan van zink, hendel van staal, zelfsluitend en afsluitbaar