

fetra stapelsteekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar, constructie van plaatstaal (gelast), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 242957



fetra
Transportgeräte



stapelsteekwagen



- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- constructie van plaatstaal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- veiligheidsgreep
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	nee
type kar	stapelsteekwagen	banden	massief rubber

geschikt voor (product/materiaal)	ronde goederen	wiellager	rollager
draagvermogen	200 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	320 mm	veiligheidsgreep	ja
diepte schep	250 mm	hoogte	1150 mm
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	breedte	570 mm
materiaal	plaatstaal	diepte	533 mm
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
oppervlak	m. poedercoating	levering	gedemonteerd
kleur	blijjantblauw // RAL5007	gewicht	14 kg

Dit past ook bij ...

204036		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 175 x 400 x 300 mm, inhoud 15 l, van polypropyleen in blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
863721		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 220 x 400 x 300 mm, inhoud 20 l, van polypropyleen in rood, Wanden gesloten, bodem gesloten, Tweedelig scharnierdeksel