

duwbeugelwagen

draagvermogen 300 kg, laadvlak
lengte x breedte 805 x 510 mm,
platform van staal galvanisch
verzinkt, platform gesloten, onderstel
verzinkt in zilverkleurig, 2 zwenk- en 2
bokwielen, wielen met nylon-banden



Artikelnummer: 272182

duwbeugelwagen





- draagvermogen 300 kg
- laadvlak lengte x breedte 805 x 510 mm
- laadhoogte 150 mm
- hoogte x lengte x breedte 925 x 805 x 510 mm
- constructie van staal (stevig gelast)
- platform van staal galvanisch verzinkt
- platform gesloten
- onderstel verzinkt in zilverkleurig
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wielen met nylon-banden
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	etages aantal	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	borgrand	nee
draagvermogen	300 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
laadhoogte	150 mm	banden	nylon
lengte laadvlak	805 mm	wiel-ø	100 mm

breedte laadvlak	510 mm	wielstand	rechthoekig
platform	gesloten	hoogte	925 mm
materiaal platform	staal	lengte	805 mm
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	breedte	510 mm
constructies	geen	oppervlak	verzinkt
nestbaar	nee	kleur	zilverkleurig
materiaal	staal	garantie	5 jaar
materiaal verwerking	stevig gelast	gewicht	12 kg
schuifbeugel	1 stuks		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazenset, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm