

RVS etagewagen

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1050 x 550 mm, etage(s) van RVS, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 272309



RVS etagewagen

- Geschikt voor levensmiddelenindustrie, productielijnen, keukens of bars
- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1050 x 550 mm
- hoogte x lengte x breedte 900 x 1075 x 575 mm
- etage(s) van RVS
- RVSconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met TPE-banden
- behuizing van polypropyleen
- wielnaaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- behuizing roestvrij
- wielstand rechthoekig
- conform ISO 9223
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal behuizing (wiel)	polypropyleen
geschikt voor (branches)	levensmiddelenindustrie, productielijnen, keukens of bars	wieluitrusting	2 wielen met rem
type wagen	etagewagen	etage-inrichting	recht
materiaal	RVS	hoogte	900 mm
draagvermogen	200 kg	lengte	1075 mm
lengte laadvlak	1050 mm	breedte	575 mm
breedte laadvlak	550 mm	constructies	geen
etages aantal	3 stuks	in-/uitklapbaar	nee
etage-afstand	290 mm	wieluitrusting	roestvrij
materiaal platform	RVS	wielstand	rechthoekig
materiaal verwerking	stevig gelast	norm	EN 1757-3 (rem)
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	garantie	5 jaar
banden	TPE	certificering	conform ISO 9223
wiel-ø	125 mm	gewicht	21,5 kg
wiellager	zwenklager		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagenset, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwringer, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel