

Blume Förderanlagen passage pour convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en
plastique, diamètre de roulette 50
mm, convoyeur longueur x largeur 1
m x 300 mm, empattement 75 mm,
avec charnières et poignée



Numéro d'article: 424313

Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à rouleaux léger

Passage

passage pour convoyeur à rouleaux

- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 1 m x 300 mm
- largeur 340 mm
- empattement 75 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 225 mm et d'une largeur maximale de 500 mm
- avec charnières et poignée
- sert de barrière en position relevée
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	longueur min. du produit transpo	225 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	empattement	75 mm
composants de convoyeur	passage	hauteur de cadre	70 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	largeur de cadre	20 mm

matériau de roulette	plastique	équipement transporteur	charnières, poignée
diamètre de rouleau	50 mm	fonction transporteur	sert de barrière en position relevée
longueur de convoyeur	1 m	matériau de cadre	acier
extensible	non	surface de cadre	galvanisé
largeur de convoyeur	300 mm	forme de cadre	profilé en U
largeur	340 mm	Poids	12 kg
largeur du produit transporté ju	500 mm		