

ZARGES

staande ladder met sporten

van glasvezel in rood, trap beide zijden, 2 x 10 sporten met antislipprofiel, balklengte 3 m

Artikelnummer: 480868



ZARGES Trapladder met sporten

glasvezel

staande ladder met sporten

- van glasvezel in rood
- trap beide zijden
- Geschikt voor chemische en farmaceutische industrie
- Geschikt voor werken onder spanning (1000 V AC, 1500 V DC)
- 2 x 10 sporten met antislipprofiel
- balklengte 3 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding met klembussen
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- belastbaar tot 150 kg








- gewicht 18 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	staande ladder met sporten	sport-/dwarsverbinding	met klembussen
materiaal	glasvezel	ladder uitvoering	tweedelig
geschikt voor (branches)	chemische en farmaceutische industrie	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
geschikt voor (gebruik)	werken onder spanning	kleur	rood
gebruik	beide zijden	ladder voor op de trap	nee
lengte paal	3 m	onderbouw	antislip laddervoeten
sporten aantal	2 x 10	belastbaar tot	150 kg
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	norm	DIN EN 131
diepte sport	30 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	18 kg

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart