

BS-ROLLEN

bokwiel

Tweelingwiel, draagvermogen 2000 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 300 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 502923

BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

Bokwiel

bokwiel, Tweelingwiel

- draagvermogen 2000 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 300 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm
- schroefgatafstand 140x105 mm, schroefgat-Ø 14 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	365 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	naaf lengte	60 mm
draagvermogen	2000 kg	naafboorgat	25 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	50 mm
wiel-Ø	300 mm	lengte plaat	175 mm

materiaal velg	gietijzer	breedte plaat	140 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	140x105 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	schroefgat-ø	14 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	gewicht	22,5 kg
materiaal behuizing	staal		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken