

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 130 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 80 mm

Numéro d'article: 524873



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 130 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable mat
- fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 80 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées, portée 32 mm

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	127 mm

modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	40 mm
charge	130 kg	trou de moyeu	12 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	30 mm
Ø de roue	100 mm	portée	32 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	incassable
roulement	palier lisse	longueur de plaque	95 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	largeur de plaque	80 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	80x60 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	9 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	surface de boîtier	mat
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées	Poids	0,7 kg
frein	double blocage		

## Accessoires

524875



roue, force 130 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique